


**SNMG 120404, Rūšis: PR015S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251162 PR015S
GTIN	4960664837373
Produktų klasė	25E

Aprašymas

SNMG 120404 PR015S Kampo spindulys: 0,4 mm
Kietlydinys: PR015S
Drožlialaužis: MQ
Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,05 - 0,18 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 25 - 70 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,18 mm/aps,
Drožlialaužis	MQ
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	S
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	PR015S
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui