


**SNMG 120408, Rūšis: PR005S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251164 PR005S
GTIN	4960664836628
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

SNMG 120408 PR005S Kampo spindulys: 0,8 mm  
Kietlydinys: PR005S  
Drožlialaužis: MQ  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 30 - 90 m/min

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	MQ
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma $f$	0,03 - 0,12 mm/aps,

Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	PR005S
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui