


**SNMG 120408, Rūšis: PR015S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251164 PR015S
GTIN	4960664837380
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

SNMG 120408 PR015S Kampo spindulys: 0,8 mm  
Kietlydinys: PR015S  
Drožlialaužis: MQ  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 25 - 70 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,18 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	S
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	PR015S
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min

Drožlialaužis	MQ
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui