

**VNMG 160404, Rūšis: PR005S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251752 PR005S
GTIN	4960664836765
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	PR005S
Pagrindinis naudojimas	S
Drožlialaužis	MQ
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Pastūma $f$	0,03 - 0,12 mm/aps,
Danga	Megacoat Hard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui