

**VNMG 160404, Rūšis: PR015S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251822 PR015S
GTIN	4960664837571
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	MU
Pastūma f	0,05 - 0,18 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Ašmenys	HM
Kietlydinys	PR015S
Pagrindinis naudojimas	S
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Danga	Megacoat Hard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui