


**WNMG 080404, Rūšis: PR015S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252012 PR015S
GTIN	4960664837595
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,05 - 0,18 mm/aps,
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Pagrindinis naudojimas	S
Kietlydinys	PR015S
Drožlialaužis	MQ
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	Megacoat Hard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui