


**WNMG 080408, Rūšis: PR005S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252014 PR005S
GTIN	4960664836840
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WNMG 080408 PR005S Kietlydinys: PR005S

Drožlialaužis: MQ

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,03 - 0,13 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 30 - 90 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,03 - 0,13 mm/aps,
Drožlialaužis	MQ
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	S
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min

Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	PR005S
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui