


**WNMG 080404, Rūšis: PR005S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252012 PR005S
GTIN	4960664836833
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	S
Pastūma f	0,03 - 0,13 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Kietlydinys	PR005S
Drožlialaužis	MQ
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Danga	Megacoat Hard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui