


**WN. G 080408, Rūšis: PR005S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252114 PR005S
GTIN	4960664836895
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

WN. G 080408 PR005S Kietlydinys: PR005S

Drožialaužis: MU

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 30 - 90 m/min

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	S
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Pastūma $f$	0,05 - 0,15 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Kietlydinys	PR005S
Drožlialaužis	MU
Danga	Megacoat Hard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui