


CCGT 030102, Rūšis: PR1535

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260041 PR1535
GTIN	4960664871551
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCGT 030102 PR1535 Kietlydinys: PR1535

Drožlialaužis: MFP-PF

Pjūvio gylis a_p : 0,03 - 0,2 mm

Pastūma f : 0,02 - 0,1 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 160 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 40 - 60 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	PR1535
Papildomas naudojimas	S
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	40 - 60 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,03 - 0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 160 m/min

Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,02 - 0,1 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	MFP-PF
Danga	Megacoat Nano
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 030102
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui