

## Garant

### Griovelių freza 90°, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2XL mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	215801 20/2XL
GTIN	4062406060039
Produktų klasė	210

## Aprašymas

### Paskirtis:

**Universaliai tinka visoms medžiagoms apdirbti.**

- **Kampų ir griovelių frezavimas, kopijavimas viena kryptimi, apskritiminis frezavimas, apskritiminis interpoliavimo frezavimas, kontūrinis frezavimas.**

### Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

- **Po ilgesnio eksploatavimo pakeiskite pjovimo plokštelių užveržimo varžtus. Galite dirbti tik gerai sutepę (pvz., vario pasta).**

Įrankių keitimas: PowerCard

Iškyšos ilgis  $L_1$ : 28 mm

Bendras ilgis  $L_{\text{viso}}$ : 200 mm

Koto Ø  $D_s$  h6: 18 mm

tinkamos keičiamosios plokštelės: AP.. 1003..

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys: 219814 (8IP; 1,2Nm)

## Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø $D_c$	20 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	200 mm
Koto Ø $D_s$ h6	18 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	28 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	AP.. 1003..
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2Nm)
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Freza su keičiamomis plokštelėmis