

Garant

Griovelių freza 90°, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2XL mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	215801 25/2XL
GTIN	4062406060046
Produktų klasė	210

Aprašymas

Paskirtis:

Universaliai tinka visoms medžiagoms apdirbti.

- **Kampų ir griovelių frezavimas, kopijavimas viena kryptimi, apskritiminis frezavimas, apskritiminis interpoliavimo frezavimas, kontūrinis frezavimas.**

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

- **Po ilgesnio eksploataavimo pakeiskite pjovimo plokštelių užveržimo varžtus. Galite dirbti tik gerai sutepę (pvz., vario pasta).**

Įrankių keitimas: PowerCard

Iškyšos ilgis L₁: 28 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 220 mm

Koto Ø D_s h₆: 20 mm

tinkamos keičiamosios plokštelės: AP.. 1003..

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys: 219814 (8IP; 1,2Nm)

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s h ₆	20 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	AP.. 1003..
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Iškyšos ilgis L ₁	28 mm

Bendras ilgis L_{viso}	220 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2Nm)
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Freza su keičiamomis plokštelėmis