

Garant**Diskinis peilis, su sriegiu plieninis, Tipas: 16/M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217253 16/M5
GTIN	4062406060060
Produktų klasė	21Q

Aprašymas**Modelis:****Labai plonas modelis** sriegių frezavimui.**Pastaba:**Faktinis pjovimo gylis S_{max} apskaičiuojamas taip: $(D-d_1) / 2$.

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: taip

mažiausias gręžimo $\varnothing D$: 14 - 22 mm

Sriegio dydis M: M5 mm

Plokštės tipui: P16

Vidinis $\varnothing d_1$: 9,5 mmmaksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$: 6,5 mmIškyšos ilgis L_1 : 15 mm**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	15 mm
Iškyšos ilgis L_1	15 mm
maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	6,5 mm
Vidinis $\varnothing d_1$	9,5 mm
Sriegio dydis M	M5 mm

Koto tipas	su sriegiu
Bendras ilgis L_{viso}	18,5 mm
Vidinis aušinimas	taip
Plokštės tipui	P16
mažiausias gręžimo $\varnothing D$	14 - 22 mm
Užveržimo varžtų rinkinys	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Frezos medžiaga	su sriegiu plieninis
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Diskinis peilis