

**TNMG 160404, Rūšis: PR015S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251472 PR015S
GTIN	4960664837458
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,18 mm/aps,
Kietlydinys	PR015S
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	S
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Drožlialaužis	MQ
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	Megacoat Hard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui