

**TNMG 160404, Rūšis: PR005S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251472 PR005S
GTIN	4960664836697
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	PR005S
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	MQ
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Danga	Megacoat Hard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui