

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 75 kg, 20×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 800/5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930505 800/5
GTIN	4062406066338
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 24×24G su stalčiais 20×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 150, 150, 250

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

**Techninis aprašymas**

Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Aukštis	800 mm

Durų skaičius	0
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių skaičius	5
Plotis	600 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Svoris	86 kg
Naud. aukštis	700 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Gylis	600 mm
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

---

**Priedai**

Stalčius75 kg Stalčių aukštis 250 mm	930533 250
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 150 mm	930533 150
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 800 mm	930525 800
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 75 mm	930533 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Rankenų juostelės su dangteliais galuose20 vnt. Tipas 10	951025 10