

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 75 kg, 20×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 800/6A**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930505 800/6A
GTIN	4062406066352
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 24×24G su stalčiais 20×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Techninis aprašymas

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	600 mm

Stalčių naudingasis plotis G	20
Svoris	92 kg
Aukštis	800 mm
Plotis	600 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Stalčių skaičius	6
Stalčių naudingasis gylis G	20
Durų skaičius	0
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Naud. aukštis	700 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	200 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Stalčius75 kg Stalčių aukštis 200 mm	930533 200
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 100 mm	930533 100
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 800 mm	930525 800
Rankenų juostelės su dangteliais galuose20 vnt. Tipas 10	951025 10
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 75 mm	930533 75
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 150 mm	930533 150
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21