

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 75 kg, 20×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 800/6**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930505 800/6
GTIN	4062406066345
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 24×24G su stalčiais 20×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip

Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Gylis	600 mm
Svoris	93 kg
Durų skaičius	0
Stalčių skaičius	6
stalčių priekio aukštis	50 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Aukštis	800 mm
Naud. aukštis	700 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Plotis	600 mm
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Stalčius75 kg Stalčių aukštis 250 mm	930533 250
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 75 mm	930533 75
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 125 mm	930533 125
Rankenų juostelės su dangteliais galuose20 vnt. Tipas 10	951025 10
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 800 mm	930525 800
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 50 mm	930533 50
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 100 mm	930533 100