

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 75 kg, 20×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 900/10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	930505 900/10
GTIN	4062406066406
Produktų klasė	9GK

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą

Modelis:

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 24×24G su stalčiais 20×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 50, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Stalčių naudingasis gylis G: 20×20

Aukštis: 900 mm

Plotis: 600 mm

Gylis: 600 mm

Naud. aukštis: 800 mm
 Naudingasis aukštis stalčiams: 800 mm
 Stalčiaus naudingasis plotis: 500 mm

Techninis aprašymas

Naudingasis aukštis stalčiams	800 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Gylis	600 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Durų skaičius	0
stalčių priekio aukštis	50 mm
stalčių priekio aukštis	50 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
Svoris	126 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	900 mm
Naud. aukštis	800 mm
Stalčių skaičius	10
Stalčių naudingasis gylis G	20
Plotis	600 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne

Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 900 mm	930525 900
Stalčius, 75 kg Stalčių aukštis 50 mm	930533 50
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
Stalčius, 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	930533 75
Stalčius, 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	930533 100
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21