

Garant
Užmaunamų raktų rinkinys 1/4; 1/2 colio kvadratas 38 vnt., Tipas: 6

Užsakymo data

Užsakymo numeris	630012 6
GTIN	4062406060213
Produktų klasė	61A

Aprašymas
Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 – M20.

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M18.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

1/4 colio galvutės, 6-briaunės: 9 vnt. Nr. 631029 dyd. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

1/2 colio galvutės, 6-briaunės: 10 vnt. Nr. 642229 dyd. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

1/4 colio galvutės, 6-briaunės: 3 vnt. Nr. 631729 dyd. 3; 4; 5

1/2 colio galvutės, 6-briaunės: 5 vnt. Nr. 643229 dyd. 6; 8; 10; 12; 14

1/4 colio skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 633029 dyd. 116

1/2 colio skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 641329 dyd. 295

1/4 colio įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632829 dyd. 1/4

1/4 colio prailgintuvas: 2 vnt. Nr. 632429 dyd. 50, 150

1/2 colio prailgintuvas: 2 vnt. Nr. 641029 dyd. 130, 255

1/4 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 633529 dyd. 1/4

1/2 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 641629 dyd. 1/2

terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 632025 dyd. 1/4

terkšlė 1/2 colio: 1 vnt. Nr. 640025 dyd. 1/2

sudėta į: ABS plastiko dėžę

Pastaba:

Asortimente siūloma papildoma vieta 4-ioms smulkių detalių dėžutėms Nr. 951251 dyd. 2×3/1 (tiekiama sudėtyje nėra).

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos	4-30 mm
Dalių skaičius	38
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-14 mm
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	510 mm
Plotis	294 mm
Aukštis	61 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×20
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643229 10
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633029 116
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631029 6
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641029 255
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunės 3 mm	631729 3
Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 146 mm	632829 146

6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm	642229 21
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633529 1/4
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643229 14
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643229 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631029 10
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm	642229 22
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 630012	630304 630012
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm	642229 24
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 30 mm	642229 30
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm	632429 50
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631029 5,5
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641629 1/2
Perjungiamą 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas	640025
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631029 8
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631029 11
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm	642229 16
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631029 9
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm	642229 18
Sisteminė dėžė Tipas 4	630305 4
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunės 5 mm	631729 5
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632429 150
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunės 4 mm	631729 4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631029 4
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641029 130
Skersinė 1/2 colio rankena visas ilgis 295 mm	641329 295
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643229 12
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631029 5

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631029 7
Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliai Tipas	632025
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 27 mm	642229 27
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm	642229 19
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643229 8
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm	642229 17
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	642229 13
Perjungiamo 1/2 colio terklė su išmetikliai Tipas 1/2	640025 1/2
Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliai Tipas 1/4	632025 1/4