

**Garant**
**Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 39 vnt., Tipas: 6**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	630299 6
GTIN	4062406060275
Produktų klasė	61A

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Sisteminė dėžutė iš beveik nesudaužomo ABS plastiko su integruotais šarnyrais ir naujovišku, patogiu naudoti greituoju užraktu.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti.

**Paskirtis:**

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M2 – M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M10.

Pozidriv ir Phillips varžtams su sriegiu M2 – M6, ir varžtams su įpjova ir sriegiu M2 – M4 ir vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M2,5 – M8.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

6-briaunės galvutės: 12 vnt. Nr. 631029 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

antgaliai, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 5 vnt. kaip Nr. 675240 dyd. 3; 4; 5; 6; 8

antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 3 vnt. kaip Nr. 675310 dyd. 1; 2; 3

antgalis C 6,3 Pozidriv varžtams: 1 vnt. panašus į Nr. 675320, dyd. 2

antgaliai, C 6,3, varžtams su įpjova: 4 vnt. panašūs į Nr. 675250, dyd. 3; 4; 5,5; 6,5

antgaliai, C 6,3 vidiniams Torx® varžtams: 8 vnt. kaip Nr. 675340 dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

antgalių-geležčių laikiklis: 1 vnt. kaip Nr. 676800, dyd. 4/4

Įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632829 dyd. 146

ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 632429 dyd. 50; 100

šarnyras: 1 vnt. Nr. 633529 dyd. 1/4

terkšlė: 1 vnt. Nr. 632025 dyd. 1/4

sudėta į: ABS plastiko dėžę

## Techninis aprašymas

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-8 mm
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
6-briaunių galvučių dydžių ribos	4-13 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Pakuotė	ABS plastikinė dėžė, rakinama.
Ilgis	257 mm
Plotis	147 mm
Aukštis	45 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	5×10
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm	632429 50
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631029 6
Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 146 mm	632829 146
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631029 4

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631029 9
Sisteminė dėžė Tipas 2	630305 2
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4,5 mm	631029 4,5
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 630299	630304 630299
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	631029 12
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631029 10
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631029 5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631029 5,5
Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu Tipas	632025
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631029 8
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 100 mm	632429 100
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	631029 13
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633529 1/4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631029 11
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631029 7