

Garant**Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 41 vnt., Tipas: SD****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	630325 SD
GTIN	4062406060282
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Sisteminė dėžutė iš beveik nesudaužomo ABS plastiko su integruotais šarnyrais ir naujovišku, patogiu naudoti greituoju užraktu. Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Surface Drive profilis veikia tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Taip pat ir tarpinio dydžio (pvz., colinius) ar susidėvėjusius varžtus galima priveržti ir atsukti su Surface Drive profilio įrankiu. Wobbel-Fix ilgintuvai leidžia pasirinkti palenkimo kampą ir juos galima toje padėtyje užfiksuoti.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 – M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M10.

Pozidriv ir Phillips varžtams su sriegiu M2 – M6, ir varžtams su įpjova ir sriegiu M2 – M4 ir vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M2,5 – M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

galvutės 6-briaunės, Surface Drive: 13 vnt. Nr. 631225 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 antgaliai, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 4 vnt. kaip Nr. 675240 dyd. 3; 4; 5; 6 antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 3 vnt. kaip Nr. 675310 dyd. 1/25; 2/25; 3/25

antgaliai, C 6,3 Pozidriv varžtams: 3 vnt. kaip Nr. 675320 dyd. 1/25; 2/25; 3/25
 antgaliai, C 6,3, varžtams su įpjova: 3 vnt. kaip Nr. 675250 dyd. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
 antgaliai, C 6,3 vidiniams Torx® varžtams: 6 vnt. kaip Nr. 675340 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 T formos rankena: 1 vnt. Nr. 633029 dyd. 116
 įstatoma rankena: 1 vnt. 632829 dyd. 146
 ilgintuvai „Wobble-Fix“: 2 vnt. 632519 dyd. 50; 100
 šarnyras: 1 vnt. Nr. 633529 dyd. 1/4
 terkšlė: 1 vnt. Nr. 632025 dyd. 1/4 su išmetikliu
 jungiamasis kotas E 6,3: 1 vnt., panašus į Nr. 675020 dyd. 6,3K, skirtas 1/4 colio antgaliams C 6,3
 jungiamasis kaištis: 1 antgalio kotas mova E 6,3 – kvadratas 1/4 colio
 perėjimas antgaliams: 1 vnt., panašus į Nr. 676800 1/4 colio 4-briaunė galvutė – 1/4 colio šešiabriaunis antgalis
 sudėta į: ABS plastiko dėžę

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	41
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-6 mm
Raktų pločiai Surfacedrive	4-14 mm
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės Surfacedrive
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
6-briaunės galvutės profilis	Surfacedrive
Kvadratas su Wobble-Fix	galima pasukti
Pakuotė	ABS plastikinė dėžė, rakinama.
Ilgis	257 mm
Plotis	147 mm
Aukštis	45 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	5×10
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 630325	630304 630325
Sisteminė dėžė Tipas 2	630305 2
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 7 mm	631225 7
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 12 mm	631225 12
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633029 116
Perjungiamą terškėlį, 1/4" su išmetikliu Tipas	632025
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 6 mm	631225 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 10 mm	631225 10
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 13 mm	631225 13
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 11 mm	631225 11
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 4 mm	631225 4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 9 mm	631225 9
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633529 1/4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 5 mm	631225 5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 8 mm	631225 8
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 5,5 mm	631225 5,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 14 mm	631225 14
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 4,5 mm	631225 4,5
Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 146 mm	632829 146
1/4 colio ilgintuvas „Wobble-Fix“ Visas ilgis 50 mm	632519 50
1/4 colio ilgintuvas „Wobble-Fix“ Visas ilgis 100 mm	632519 100

