

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 26×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1000/7

Užsakymo data

Užsakymo numeris	930605 1000/7
GTIN	4062406065416
Produktų klasė	9GK

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą

Modelis:

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 30×24G, su stalčiais 26×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100, 100, 125, 150, 300

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Stalčių naudingasis gylis G: 26×20

Aukštis: 1000 mm

Plotis: 750 mm

Gylis: 600 mm

Naud. aukštis: 900 mm

Naudingasis aukštis stalčiams: 900 mm
 Stalčiaus naudingasis plotis: 650 mm

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	20
Naud. aukštis	900 mm
Aukštis	1000 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×20
Durų skaičius	0
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių naudingasis plotis G	26
Svoris	125 kg
Stalčių skaičius	7
Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm
Plotis	750 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Gylis	600 mm
stalčių priekio aukštis	50 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	300 mm
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %

Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26×20G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	930633 100
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 125 mm	930633 125
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 150 mm	930633 150
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 300 mm	930633 300
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 50 mm	930633 50
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	930633 75
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1000 mm	930625 1000
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10