

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 26×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 800/6A**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930605 800/6A
GTIN	4062406065393
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 30×24G, su stalčiais 26×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Techninis aprašymas

Aukštis	800 mm
Naud. aukštis	700 mm

Plotis	750 mm
Gylis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×20
Durų skaičius	0
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Stalčių naudingasis plotis G	26
Stalčių naudingasis gylis G	20
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	200 mm
Stalčių skaičius	6
Svoris	106 kg
Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26×20G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 800 mm	930625 800
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	930633 100
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 150 mm	930633 150
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 200 mm	930633 200
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	930633 75
Rankenų juostelės su dangteliais galuose20 vnt. Tipas 10	951025 10