

Garant GRIDLINE

Įrankių spintos korpusas be stalčių, 20×20G, Aukštis: 400mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930525 400
GTIN	4062406065331
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 24×24G, tinkantis 20×20G stalčiams. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tinka:

Stalčiai Nr. 930533; 930534.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Įrankių spintos korpusui parenkant stalčius nereikėtų pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

Techninis aprašymas

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	600 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	300 mm
Durų skaičius	0
Svoris	21 kg
Naud. aukštis	300 mm

Gylis	600 mm
Aukštis	400 mm
Plotis G	24
Gylis G	24
Modelis	patiems susikomplektuoti
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Stalčių skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×20G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
---	-------------