

Garant
Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 38 vnt., Tipas: 6

Užsakymo data

Užsakymo numeris	630855 6
GTIN	4062406060268
Produktų klasė	61A

Aprašymas
Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122/3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2,5 – M8. Išoriniams Torx® varžtams su sriegiu M3 – M8.

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M8. Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M2,5 – M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

užmaunamas raktas išoriniam šešiabriauniui: 10 vnt. Nr. 631029 dyd. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 galvutės išoriniams Torx® varžtams: 6 vnt. kaip Nr. 631500 dyd. E4; E5; E6; E7; E8; E10

antgaliai, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 5 vnt. dyd. 3; 4; 5; 6; 8 mm

antgaliai, C 6,3 vidiniams Torx® varžtams: 10 vnt. dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

T formos rankena: 1 vnt. Nr. 633029 dyd. 116

įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632829 dyd. 146

ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 632429 dyd. 50; 150

šarnyras: 1 vnt. Nr. 633529 dyd. 1/4

terkšlė: 1 vnt. Nr. 632025 dyd. 1/4

sudėta į: ABS plastiko dėžę
 sudėta į: ABS plastiko dėžę

Techninis aprašymas

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-8 mm
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Perdavos profilis	Galvutės Torx® varžtams
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
6-briaunių galvučių dydžių ribos	5-13 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	257 mm
Plotis	147 mm
Aukštis	45 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	5×10
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Sisteminė dėžė Tipas 2	630305 2
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	631029 12
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632429 150
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631029 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631029 11
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631029 10
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm	632429 50
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631029 9
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631029 7

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631029 5,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	631029 13
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631029 8
Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 146 mm	632829 146
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631029 5
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633029 116
Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu Tipas	632025
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633529 1/4