

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 26×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 800/6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	930605 800/6
GTIN	4062406065386
Produktų klasė	9GK

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą

Modelis:

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 30×24G, su stalčiais 26×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Stalčių naudingasis gylis G: 26×20

Aukštis: 800 mm

Plotis: 750 mm

Gylis: 600 mm

Naud. aukštis: 700 mm

Naudingasis aukštis stalčiams: 700 mm
Stalčiaus naudingasis plotis: 650 mm

Techninis aprašymas

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Svoris	105 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20
Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Aukštis	800 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
stalčių priekio aukštis	50 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
Gylis	600 mm
Stalčių skaičius	6
Stalčių naudingasis gylis G	26×20
Stalčių naudingasis plotis G	26
Durų skaičius	0
Naud. aukštis	700 mm
Plotis	750 mm
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius

Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26x20G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 800 mm	930625 800
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	930633 100
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 125 mm	930633 125
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 250 mm	930633 250
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 50 mm	930633 50
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	930633 75
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10