

Garant GRIDLINE

Įrankių spintos korpusas be stalčių, 20×20G, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930525 1000
GTIN	4062406065379
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 24×24G, tinkantis 20×20G stalčiams. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tinka:

Stalčiai Nr. 930533; 930534.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Įrankių spintos korpusui parenkant stalčius nereikėtų pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	900 mm
Aukštis	1000 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm
Gylis	600 mm

Svoris	36 kg
Plotis	600 mm
Durų skaičius	0
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis G	24
Plotis G	24
Modelis	patiems susikomplektuoti
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Stalčių skaičius	0
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×20G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21