

Garant

1/4 colio keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 19 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630162 6
GTIN	4062406060244
Produktų klasė	61A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio dėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 – M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 13 vnt. Nr. 631029 dyd. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 633029 dyd. 116

Įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632829 dyd. 146

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 632429 dyd. 50; 150

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 633529 dyd. 1/4

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 632025 dyd. 1/4

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Stalčiaus užpildymo lygis G: 5×10

Aukštis: 45 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 3,5-13 mm

Techninis aprašymas

6-briaunių galvučių dydžių ribos	3,5-13 mm
Dalių skaičius	19
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	257 mm
Plotis	147 mm
Aukštis	45 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	5×10
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631029 5,5
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm	632429 50
Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu Tipas	632025
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	631029 12
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	631029 13
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 3,5 mm	631029 3,5
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 630162	630304 630162
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631029 7
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631029 9
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631029 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631029 8
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631029 5
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632429 150
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633529 1/4
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633029 116

Sisteminė dėžė Tipas 2	630305 2
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4,5 mm	631029 4,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631029 10
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631029 4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631029 11
Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 146 mm	632829 146
Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4	632025 1/4