

**Garant**
**1/4 colio keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 22 vnt., Tipas: 6**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	630262 6
GTIN	4062406060251
Produktų klasė	61A

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti.

**Paskirtis:**

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M2 – M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M8.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

6-briaunės galvutės: 13 vnt. Nr. 631029 dyd. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Galvutės, 6-briaunės: 4 vnt. Nr. 631729 dyd. 3; 4; 5; 6

Skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 633029 dyd. 116

Įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632829 dyd. 146

Ilgintuvas: 1 vnt. Nr. 632429 dyd. 150

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 633529 dyd. 1/4

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 632025 dyd. 1/4

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Stalčiaus užpildymo lygis G: 5×10

Aukštis: 45 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 3,5-13 mm

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-6 mm

## Techninis aprašymas

Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-6 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos	3,5-13 mm
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	257 mm
Plotis	147 mm
Aukštis	45 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	5×10
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631029 5
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633029 116
6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė ilga Šešiabriaunės 3 mm	631729 3
6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė ilga Šešiabriaunės 5 mm	631729 5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 3,5 mm	631029 3,5
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633529 1/4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631029 5,5
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632429 150
Sisteminė dėžė Tipas 2	630305 2
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	631029 12
	630304 630262

PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 630262

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631029 8
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631029 10
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631029 7
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631029 6
6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė ilga Šešiabriaunės 4 mm	631729 4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631029 11
6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė ilga Šešiabriaunės 6 mm	631729 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631029 4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631029 9
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4,5 mm	631029 4,5
Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 146 mm	632829 146
Perjungiamo terškšlė, 1/4" su išmetikliu Tipas	632025
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	631029 13
Perjungiamo terškšlė, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4	632025 1/4