

Garant
1/4 colio keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 13 vnt., Tipas: SD

Užsakymo data

Užsakymo numeris	630062 SD
GTIN	4062406060237
Produktų klasė	61A

Aprašymas
Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 – M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 9 vnt. Nr. 631225

dyd. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Ilgintuvai „Wobble-Fix“: 2 vnt. dyd. 50; 150 mm

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 633529 dyd. 1/4

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 632025 dyd. 1/4

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Stalčiaus užpildymo lygis G: 5×10

Aukštis: 45 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 4-13 mm

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
6-briaunių galvučių dydžių ribos	4-13 mm
6-briaunės galvutės profilis	Surfacedrive
Kvadratas su Wobble-Fix	galima pasukti
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	257 mm
Plotis	147 mm
Aukštis	45 mm
Paviršius	chromuotas
Stalčiaus užpildymo lygis G	5×10
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 13 mm	631225 13
Sisteminė dėžė Tipas 2	630305 2
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633529 1/4
Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu Tipas	632025
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 11 mm	631225 11
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 7 mm	631225 7
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 630062	630304 630062
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 10 mm	631225 10
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 5,5 mm	631225 5,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 5 mm	631225 5

6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 4 mm	631225 4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 6 mm	631225 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 8 mm	631225 8
Perjungiamo terškšlė, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4	632025 1/4