

Garant GRIDLINE

**Įrankių spintos korpusas be stalčių, 20×20G, Aukštis: 700mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930525 700
GTIN	4062406065348
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 24×24G, tinkantis 20×20G stalčiams. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**Tinka:**

Stalčiai Nr. 930533; 930534.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

**Pastaba:**

Įrankių spintos korpusui parenkant stalčius nereikėtų pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

**Techninis aprašymas**

Svoris	29 kg
Naud. aukštis	600 mm
Durų skaičius	0
Gylis	600 mm

Aukštis	700 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	600 mm
Plotis	600 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis G	24
Gylis G	24
Modelis	patiems susikomplektuoti
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Stalčių skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×20G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

## Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21