


**Garant**
**Užmaunamų raktų rinkinys 1/4; 1/2 colio kvadratas 65 vnt., Tipas: SD**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	630023 SD
GTIN	4062406060220
Produktų klasė	61A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Surface Drive profilis veikia tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Taip pat ir tarpinio dydžio (pvz., colinius) ar susidėvėjusius varžtus galima priveržti ir atsukti su Surface Drive profilio įrankiu. Wobbel-Fix ilgintuvai leidžia pasirinkti palenkimo kampą ir juos galima toje padėtyje užfiksuoti.

Surface Drive profilis veikia tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Taip pat ir tarpinio dydžio (pvz., colinius) ar susidėvėjusius varžtus galima priveržti ir atsukti su Surface Drive profilio įrankiu. „Wobbel-Fix“ ilgintuvai leidžia pasirinkti palenkimo kampą ir juos galima toje padėtyje užfiksuoti.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti.

**Paskirtis:**

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M4 – M20 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M18.

Pozidriv ir Phillips varžtams su sriegiu M2 – M6, varžtams su įpjova ir sriegiu M2,5 – M5, vidiniams Torx® varžtais su sriegiu M3 – M8 ir daugiadančiams varžtams su sriegiu M4 – M8.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

1/4 colio galvutės, 6-briaunės, Surface Drive: 13 vnt. Nr. 631225 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

1/2 colio galvutės, 6-briaunės, Surface Drive: 12 vnt. Nr. 642325 dyd. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

1/2 colio galvutės, 6-briaunės: 4 vnt. Nr. 643229 dyd. 6; 8; 10; 14  
 1/4 colio 6-briauniai ANTGALIAI C6,3: 4 vnt. panašu į Nr. 675240 dyd. 3; 4; 5; 6  
 1/4 colio ANTGALIAI C 6,3 Phillips varžtams: 3 vnt. kaip Nr. 675310 dyd. 1/25; 2/25; 3/25  
 1/4 colio ANTGALIAI C 6,3 Pozidriv varžtams: 3 vnt. kaip Nr. 675320 dyd. 1/25; 2/25; 3/25  
 1/4 colio plokšti ANTGALIAI C 6,3: 3 vnt. kaip Nr. 675250 dyd. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2  
 1/4 colio antgaliai Torx® C 6,3 varžtams: 6 vnt. kaip Nr. 675340 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40  
 1/4 colio daugiadančiai ANTGALIAI C 6,3: 4 vnt. kaip Nr. 675565 dyd. M4; M5; M6; M8  
 1/4 colio skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 633029 dyd. 116  
 1/4 colio įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632829 dyd. 1/4  
 1/4 colio ilgintuvai „Wobble-Fix“: 2 vnt. Nr. 632519 dyd. 50; 100  
 1/2 colio ilgintuvai „Wobble-Fix“: 1 vnt. Nr. 641129 dyd. 125  
 1/4 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 633529 dyd. 1/4  
 1/2 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 641629 dyd. 1/2  
 Terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 632025 dyd. 1/4 su išmetikliu  
 Terkšlė 1/2 colio: 1 vnt. Nr. 640025 dyd. 1/2 su išmetikliu  
 1/4 colio movos kotas E 6,3: 1 vnt. panašu Nr. 675020 dyd. 6,3K, skirta 1/4 colio ANTGALIAMS C 6,3  
 1/4 colio jungiamasis antgalis: 1 vnt. panašus į Nr. 650005 dyd. 2 šešiabriaunė mova 1/4 colio E 6,3 - išorinis kvadratas 1/4 colio  
 1/2 colio jungiamasis antgalis: 1 vnt. panašus į Nr. 650005 dyd. 5 šešiabriaunė mova 7/16 colio E 11,2 - išorinis kvadratas 1/2 colio  
 1/4 colio pereinamasis elementas antgaliams: 1 vnt. panašus į Nr. 676800 keturbriaunį antgalį 1/4 colio - 1/4 colio antgalio laikiklis  
 Sandėliavimas: ABS plastiko dėžė  
**Pastaba:**  
 Asortimente siūloma papildoma vieta 4-ioms smulkių detalių dėžutėms Nr. 951251 dyd. 2×3/1 (tiekimu sudėtyje nėra).  
 Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20  
 Aukštis: 61 mm  
 Pavaros keturbriaunis: 1/2 in  
 Pavaros keturbriaunis: 1/4 in  
 Raktų pločiai Surfacedrive: 4-34 mm  
 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 6-14 mm

## Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Raktų pločiai Surfacedrive	4-34 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	6-14 mm

Perdavos profilis	6-briaunės galvutės Surfacedrive
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Daugiadantis atsuktuvus
6-briaunės galvutės profilis	Surfacedrive
Kvadratas su Wobble-Fix	galima pasukti
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	510 mm
Plotis	294 mm
Aukštis	61 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 19 mm	642325 19
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 32 mm	642325 32
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633029 116
Perjungiamą terklėlį, 1/4" su išmetikliu Tipas	632025
Perjungiamą 1/2 colio terklėlį su išmetikliu Tipas	640025
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 9 mm	631225 9
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633529 1/4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 12 mm	631225 12
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 6 mm	631225 6

6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 4,5 mm	631225 4,5
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643229 14
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 10 mm	631225 10
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643229 8
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 14 mm	631225 14
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 4 mm	631225 4
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 24 mm	642325 24
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 17 mm	642325 17
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641629 1/2
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 15 mm	642325 15
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 11 mm	631225 11
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643229 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 7 mm	631225 7
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 22 mm	642325 22
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 630023	630304 630023
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 34 mm	642325 34
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 30 mm	642325 30
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 18 mm	642325 18
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 16 mm	642325 16
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 5,5 mm	631225 5,5

6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 27 mm	642325 27
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 5 mm	631225 5
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 21 mm	642325 21
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 8 mm	631225 8
6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 13 mm	631225 13
Sisteminė dėžė Tipas 4	630305 4
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643229 10
Perjungiamo terškšlė, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4	632025 1/4
1/4 colio ilgintuvas „Wobble-Fix“ Visas ilgis 100 mm	632519 100
Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 146 mm	632829 146
Perjungiamo 1/2 colio terškšlė su išmetikliu Tipas 1/2	640025 1/2
1/2 colio ilgintuvas „Wobble-Fix“ Visas ilgis 125 mm	641129 125
1/4 colio ilgintuvas „Wobble-Fix“ Visas ilgis 50 mm	632519 50