

Garant GRIDLINE

Įrankių spintos korpusas be stalčių, 26×20G, Aukštis: 700mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 930625 700 |
| GTIN | 4062406065454 |
| Produktų klasė | 9GK |

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 30×24G, tinkantis 26×20G stalčiams. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tinka:

Stačiai Nr. 930633, 930634, 930635, 930636.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Įrankių spintos korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------|
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |
| Naudingasis aukštis stalčiams | 600 mm |
| Plotis | 750 mm |
| Gylis | 600 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Naud. aukštis | 600 mm |
| Svoris | 33 kg |
| Durų skaičius | 0 |
| Aukštis | 700 mm |
| Plotis G | 30 |
| Gylis G | 24 |
| Modelis | patiems susikomplektuoti |
| maksimali keliamoji galia | 4000 kg |
| Ištraukiamų lentynų skaičius | 0 |
| Stalčių skaičius | 0 |
| medžiagos storis | 1,2 mm |
| Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 26×20G |
| Produkto rūšis | Įrankių spintos korpusas |

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21