

Garant GRIDLINE

Įrankių spintos korpusas be stalčių, 26×20G, Aukštis: 800mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930625 800
GTIN	4062406065461
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 30×24G, tinkantis 26×20G stalčiams. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tinka:

Stačiai Nr. 930633, 930634, 930635, 930636.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Įrankių spintos korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

Techninis aprašymas

Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Naud. aukštis	700 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	800 mm

Gylis	600 mm
Durų skaičius	0
Plotis	750 mm
Svoris	35 kg
Plotis G	30
Gylis G	24
Modelis	patiems susikomplektuoti
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Stalčių skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×20G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

Priedai

Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21