



Vežimėlis su stalčiais, 26×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 860/0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	930617 860/0
GTIN	4062406065447
Produktų klasė	9GK

Aprašas

Aprašymas:

Tinka naudoti su stalčiais 26x20G.

Montavimo vežimėlis 30x24G su 2 stabiliais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2K-Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Lakavimas:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Galima naudoti tik stalčius Nr. 930634 arba Nr. 930636 (su atskirų stalčių fiksatoriumi).

Stalčių ištraukimas: ištraukimo fiksatorius

Reguliuojamas aukštis kas: 25 mm

Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 885 mm

Plotis: 750 mm

Gylis: 600 mm

Naud. aukštis: 600 mm
 Stalčių bloko aukštis: 700 mm
 maksimali keliamoji galia: 500 kg

Techninis aprašymas

Stalčių bloko aukštis	700 mm
Aukštis	885 mm
Gylis	600 mm
Plotis	750 mm
maksimali keliamoji galia	500 kg
Naud. aukštis	600 mm
Svoris	56 kg
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×20G

Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 200 kg Stalčių aukštis 150 mm	930636 150
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 125 mm	930634 125
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 150 mm	930634 150
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 50 mm	930634 50
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 200 kg Stalčių aukštis 100 mm	930636 100

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 200 mm	930634 200
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 200 kg Stalčių aukštis 75 mm	930636 75
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 250 mm	930634 250
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 200 kg Stalčių aukštis 300 mm	930636 300
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	930634 75
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	930634 100
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 300 mm	930634 300
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 200 kg Stalčių aukštis 200 mm	930636 200
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 200 kg Stalčių aukštis 125 mm	930636 125
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 200 kg Stalčių aukštis 250 mm	930636 250
Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 26X20	951910 26X20
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams, 5 vnt. Matmenys G 26X20	951885 26X20
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 26X20	951830 26X20