

Garant
Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 30 vnt., Tipas: SD

Užsakymo data

Užsakymo numeris	634025 SD
GTIN	4062406060756
Produktų klasė	61A

Aprašymas
Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **sukimo galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Dėžutė iš beveik nesudaužomo ABS plastiko su integruotais vyriais ir greituoju užraktu. Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti. Surface Drive profilis veikia tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Taip pat ir tarpinio dydžio (pvz., colinius) ar susidėvėjusius varžtus galima priveržti ir atsukti su Surface Drive profilio įrankiu. „Wobbel-Fix“ ilgintuvai leidžia pasirinkti palenkimo kampą ir juos galima toje padėtyje užfiksuoti.

Paskirtis:

Varžtams / veržlėms M5 – M14 ir 1/4 – 1/2 colio (amerikietiški coliniai matmenys), uždegimo žvakėms 16 ir 20,8 mm ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M5 – M12.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

galvutės 6-briaunės, Surface Drive: 14 vnt. Nr. 637125 dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Galvutės uždegimo žvakėms: 2 vnt. Nr. 637329 dyd. 16; 20,8

Galvutės, 6-briaunės: 5 vnt. Nr. 637629 dyd. 4; 5; 6; 8; 10

Atsuktuvo galvutės Torx® varžtams: 3 vnt. kaip Nr. 637560 dyd. TX25; TX30; TX40

T formos rankena: 1 vnt. Nr. 635729

Ilgintuvai „Wobbel-Fix“: 2 vnt. kaip Nr. 635635 dyd. 75; 240

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 636229

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 635025

Jungiamasis kaištis: 1 vnt. panašus į Nr. 650000 dyd. 3 pavara šešiabriaunis 1/4 colio E6,3 -
 perdava kvadratas 3/8 colio
 Laikoma: ABS plastiko dėžė
 Stalčiaus užpildymo lygis G: 6×14
 Aukštis: 45 mm
 Pavaros keturbriaunis: 3/8 in
 Raktų pločiai Surfacedrive: 8-22 mm
 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 4-10 mm

Techninis aprašymas

Raktų pločiai Surfacedrive	8-22 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	4-10 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės Surfacedrive
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
6-briaunės galvutės profilis	Surfacedrive
Kvadratas su Wobble-Fix	galima pasukti
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	357 mm
Plotis	176 mm
Aukštis	45 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	6×14
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 10 mm	637629 10
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 5 mm	637629 5
3/8 colio galvutė uždegimo žvakėms Rakto dydis 16 mm	637329 16

Sisteminė dėžė Tipas 3A	630305 3A
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 10 mm	637125 10
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 14 mm	637125 14
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 9 mm	637125 9
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 8 mm	637629 8
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 6 mm	637629 6
3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 200 mm	635729 200
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 22 mm	637125 22
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 11 mm	637125 11
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 21 mm	637125 21
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636229 3/8
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 17 mm	637125 17
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 13 mm	637125 13
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 634025	630304 634025
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 19 mm	637125 19
3/8 colio galvutė uždegimo žvakėms Rakto dydis 20,8 mm	637329 20,8
3/8 colio perjungiamo terklė Tipas	635025
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 18 mm	637125 18
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 12 mm	637125 12
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 15 mm	637125 15
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 16 mm	637125 16

6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 4 mm	637629 4
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 8 mm	637125 8