

**Garant**
**Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 3/8 colio 15 vnt., Tipas: 12**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	633812 12
GTIN	4062406060725
Produktų klasė	61A

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal DIN 3122 / 3123; **galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti. Su 12-briaunėmis galvutėmis Nr. 637029.

**Paskirtis:**

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M12.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

Galvutės: 11 vnt.

dvd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 635429 dvd. 75, 240

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 636229

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 635025

sudėta į: ABS plastiko dėžę

**Techninis aprašymas**

Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas

12-briaunių galvučių dydžių ribos	8-19 mm
Medžiaga	Chromo vanadis
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	257 mm
Plotis	147 mm
Aukštis	45 mm
Paviršius	chromuotas
Stalčiaus užpildymo lygis G	5×10
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm	635429 240
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636229 3/8
3/8 colio perjungiamo terklė Tipas	635025
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635429 75
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 633812	630304 633812
Sisteminė dėžė Tipas 2	630305 2