

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 36×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1000/6**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	930705 1000/6
GTIN	4062406065492
Produktų klasė	9GK

## Aprašymas

### Modelis:

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 40×24G, su stalčiais 36×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

### Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 100, 100, 125, 200, 300

### Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

### Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

## Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm

Durų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm
Aukštis	1000 mm
Stalčių skaičius	6
Naud. aukštis	900 mm
Svoris	154 kg
Gylis	600 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	200 mm
stalčių priekio aukštis	300 mm
Plotis	1000 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių naudingasis gylis G	36×20
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis plotis G	36
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36×20G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

---

**Priedai**

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1000 mm	930735 1000
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	930743 100
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 125 mm	930743 125
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 200 mm	930743 200
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 300 mm	930743 300
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	930743 75