

Garant
Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 37 vnt., Tipas: 12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	634799 12
GTIN	4062406060787
Produktų klasė	61A

Aprašymas
Modelis:

Varmosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M12, išoriniams TORX® varžtams su sriegiu M4 – M12, varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M5 – M12, vidiniams TORX® varžtams su sriegiu M3 – M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

12-briaunės galvutės: 11 vnt. Nr. 637029 dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Galvutės Torx® varžtams: 7 vnt. dyd. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Galvutės, 6-briaunės: 6 vnt. Nr. 637629 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Atsuktuvo galvutės Torx® varžtams: 8 vnt. dyd. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 635729

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 635429 dyd. 75, 240

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 636229

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 635025

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Pastaba:

Asortimente siūloma papildoma vieta 4-ioms smulkių detalių dėžutėms Nr. 951251 dyd. 2×3/1 arba 2 vnt. 951251 dyd. 2×6/1 (tiekimu sudėtyje nėra).

Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20

Aukštis: 61 mm

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

12-briaunių galvučių dydžių ribos: 8-19 mm

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 4-10 mm

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Galvutės Torx® varžtams
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	4-10 mm
12-briaunių galvučių dydžių ribos	8-19 mm
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	510 mm
Plotis	294 mm
Aukštis	61 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×20
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 8 mm	637029 8
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 19 mm	637029 19
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 18 mm	637029 18
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 4 mm	637629 4
Sisteminė dėžė Tipas 4	630305 4
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 10 mm	637029 10

easyPick smulkių dalių dėžutės Aukštis 50 mm Plotis×gylis G / tipas 2X3/1	951251 2X3/1
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635429 75
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm	635429 240
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 15 mm	637029 15
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 14 mm	637029 14
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 6 mm	637629 6
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 17 mm	637029 17
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 634799	630304 634799
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 8 mm	637629 8
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 13 mm	637029 13
3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 200 mm	635729 200
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 5 mm	637629 5
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 7 mm	637629 7
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 12 mm	637029 12
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 11 mm	637029 11
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 16 mm	637029 16
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 10 mm	637629 10
3/8 colio perjungiamo terklė Tipas	635025
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636229 3/8
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 9 mm	637029 9