

Garant**Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 25 dalių, Tipas: 12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

634312 12

GTIN

4062406060770

Produktų klasė

61A

Aprašymas**Modelis:**

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti. Su 12-briaunėmis galvutėmis Nr. 637029.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M12, pakaitinimo žvakėms ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M12.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

galinės galvutės, 12-briaunės arba 6-briaunės: 11 vnt. dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Galvutės uždegimo žvakėms: 2 vnt. Nr. 637329 dyd. 16, 20,8

Galvutės, 6-briaunės: 7 vnt. Nr. 637629 dyd. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 635729

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 635429 dyd. 75, 240

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 636229

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 635025

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
12-briaunių galvučių dydžių ribos	8-19 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-10 mm
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	357 mm
Plotis	176 mm
Aukštis	45 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	6×14
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Sisteminė dėžė Tipas 3A	630305 3A
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 634312	630304 634312
3/8 colio galvutė uždegimo žvakėms Rakto dydis 16 mm	637329 16
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 5 mm	637629 5
3/8 colio ilgintuvus Visas ilgis 75 mm	635429 75
3/8 colio ilgintuvus Visas ilgis 240 mm	635429 240
3/8 colio galvutė uždegimo žvakėms Rakto dydis 20,8 mm	637329 20,8
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 8 mm	637629 8
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 4 mm	637629 4
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 6 mm	637629 6
3/8 colio perjungiamo terklė Tipas	635025
3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 200 mm	635729 200
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636229 3/8
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 10 mm	637629 10

6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 3 mm	637629 3
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 7 mm	637629 7