

Garant
Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 3/8 colio 15 vnt., Tipas: 6

Užsakymo data

Užsakymo numeris	633812 6
GTIN	4062406060718
Produktų klasė	61A

Aprašymas
Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti. Su 6-briaunėmis galvutėmis Nr. 637229.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M12.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Galvutės: 11 vnt.

dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 635429 dyd. 75, 240

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 636229

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 635025

sudėta į: ABS plastiko dėžę

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
6-briaunių galvučių dydžių ribos	8-19 mm

Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Medžiaga	Chromo vanadis
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	257 mm
Plotis	147 mm
Aukštis	45 mm
Paviršius	chromuotas
Stalčiaus užpildymo lygis G	5×10
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635429 75
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 633812	630304 633812
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636229 3/8
3/8 colio perjungiamo terškšlė Tipas	635025
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm	635429 240
Sisteminė dėžė Tipas 2	630305 2