

Garant
Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 19 vnt., Tipas: 6

Užsakymo data

Užsakymo numeris	633912 6
GTIN	4062406060732
Produktų klasė	61A

Aprašymas
Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti. Su 6-briaunėmis galvutėmis Nr. 637229.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M14.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Galvutės: 14 vnt. dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 635729

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 635429 dyd. 75, 240

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 636229

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 635025

sudėta į: ABS plastiko dėžę

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
6-briaunių galvučių dydžių ribos	8-22 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in

Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	357 mm
Plotis	176 mm
Aukštis	45 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	6×14
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Sisteminė dėžė Tipas 3A	630305 3A
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636229 3/8
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 633912	630304 633912
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm	635429 240
3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 200 mm	635729 200
3/8 colio perjungiamo terklė Tipas	635025
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635429 75