

**Garant**

**3/8 colio 6-briaunė galvutė, Rakto dydis: 9mm**



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 637229 9      |
| GTIN             | 4062406061081 |
| Produktų klasė   | 61A           |

## Aprašymas

### Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Labai tikslūs galvučių dydžiai su **HT-drive** profiliu tausoja varžtų galvutes ir veržles. **Plonasienės**, tinka darbams net ir labai ankštose vietose.

### Standartas:

**DIN 3124**

### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

### Pastaba:

GARANT ir HOLEX 6-briaunes galvutes galite įsigyti taip pat ir colinių dydžių (GARANT: Nr. 637232; HOLEX: Nr. 637222).

## Techninis aprašymas

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Ilgis                               | 25 mm   |
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 13,4 mm |
| Rakto dydis                         | 9 mm    |
| Pavaros keturbriaunis               | 3/8 in  |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Norma             | DIN 3124                     |
| Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas |
| Medžiaga          | Chromo vanadžio plienas      |
| Paviršius         | chromuotas                   |
| Produkto rūšis    | Galvutė                      |