

Garant
Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 12 vnt., Tipas: 6

Užsakymo data

Užsakymo numeris	637662 6
GTIN	4062406061302
Produktų klasė	61A

Aprašymas
Modelis:

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 – M16.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 9 vnt. Nr. 642229 dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 ilgintuvai: po 1 vnt. Nr. 641029 dyd. 130; 255

1 terkšlė: Nr. 640025

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Stalčiaus užpildymo lygis G: 6×14

Aukštis: 52 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 10-24 mm

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Dalių skaičius	12

Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
6-briaunių galvučių dydžių ribos	10-24 mm
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	357 mm
Plotis	176 mm
Aukštis	52 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	6×14
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm	642229 19
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641029 255
Perjungiamo 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas	640025
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 637662	630304 637662
Sisteminė dėžė Tipas 3B	630305 3B
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm	642229 17
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	642229 13
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641029 130
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm	642229 18
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm	642229 21
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm	642229 22
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm	642229 24
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm	642229 16
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	642229 10