

Garant**Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 16 vnt., Tipas: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	637712 6
GTIN	4062406061319
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**. Su 6-briaunėmis galvutėmis Nr. 642229.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 – M22.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Galvutės: 13 vnt. dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 ilgintuvai: Nr. 641029 dyd. 130; 255

1 terkšlė: Nr. 640025

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Pastaba:

Asortimente siūloma papildoma vieta 4-ioms smulkių detalių dėžutėms Nr. 951251 dyd. 2x3/1 arba 2 vnt. 951251 dyd. 2x6/1 (tiekimo sudėtyje nėra).

Techninis aprašymas

6-briaunių galvučių dydžių ribos	10-34 mm
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas

Dalių skaičius	16
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	510 mm
Plotis	294 mm
Aukštis	61 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641029 255
Perjungiamą 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas	640025
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641029 130
Sisteminė dėžė Tipas 4	630305 4
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 637712	630304 637712