

**Garant****Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 23 vnt., Tipas: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

637812 6

GTIN

4062406061333

Produktų klasė

61A

**Aprašymas****Modelis:**

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti. Su 6-briaunėmis galvutėmis Nr. 642229.

**Paskirtis:**

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 – M22.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

Galvutės: 17 vnt. dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Skersinė rankena: 1 vnt. 641329

Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641029 dyd. 75; 130; 255

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641629

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640025

Laikoma: ABS plastiko dėžė

**Pastaba:**

Asortimente siūloma papildoma vieta 4-ioms smulkių detalių dėžutėms Nr. 951251 dyd. 2x3/1 arba 2 vnt. 951251 dyd. 2x6/1 (tiekimo sudėtyje nėra).

**Techninis aprašymas**

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Dalių skaičius	23
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
6-briaunių galvucių dydžių ribos	10-34 mm
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	510 mm
Plotis	294 mm
Aukštis	61 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641629 1/2
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	641029 75
Sisteminė dėžė Tipas 4	630305 4
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641029 130
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641029 255
easyPick smulkių dalių dėžutės Aukštis 50 mm Plotis x gylis G / tipas 2X3/1	951251 2X3/1
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 637812	630304 637812
Skersinė 1/2 colio rankena visas ilgis 295 mm	641329 295
Perjungiamo 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas	640025