

Garant**Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 29 vnt., Tipas: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	637912 6
GTIN	4062406061357
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti. Su 6-briaunėmis galvutėmis Nr. 642229.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 – M22.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Galvutės: 23 vnt. dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm

Skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 641329 dyd. 295

Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641029 dyd. 75; 125; 250

po 1 6-briaunę galvutę: 1 vnt. Nr. 641629 dyd. 1/2

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640025 dyd. 1/2

Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Pastaba:

Asortimente siūloma papildoma vieta 4-ioms smulkių detalių dėžutėms Nr. 951251 dyd. 2×3/1 arba 2 vnt. 951251 dyd. 2×6/1 (tiekimo sudėtyje nėra).

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	29
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
6-briaunių galvučių dydžių ribos	8-34 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Raktų dydžių matmenys	metrais
Ilgis	510 mm
Plotis	294 mm
Aukštis	61 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Sisteminė dėžė Tipas 4-1	630310 4-1
Sisteminė dėžė Tipas 4	630305 4
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 637912	630304 637912
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641029 130
Skersinė 1/2 colio rankena visas ilgis 295 mm	641329 295
easyPick smulkių dalių dėžutės Aukštis 50 mm Plotis x gylis G / tipas 2X3/1	951251 2X3/1
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641029 255
Perjungiamo 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas	640025
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641629 1/2
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	641029 75