


**Garant**
**Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 32 vnt., Tipas: 12**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	638012 12
GTIN	4062406061388
Produktų klasė	61A

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Varmosios / jungiamosios dalys** pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti. Su 12-briaunėmis galvutėmis Nr. 642129.

**Paskirtis:**

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 – M22 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M5 – M18.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

Galvutės: 18 vnt. dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Galvutės, 6-briaunės: 8 vnt. Nr. 643229 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Skersinė rankena: 1 vnt. 641329 dyd. 295

Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641029 dyd. 75; 125; 250

po 1 6-briaunę galvutę: 1 vnt. Nr. 641629 dyd. 1/2

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640025 dyd. 1/2

Sudėta į: ABS plastiko dėžė

**Pastaba:**

Asortimente siūloma papildoma vieta 4-ioms smulkių detalių dėžutėms Nr. 951251 dyd. 2x3/1 arba 2 vnt. 951251 dyd. 2x6/1 (tiekimo sudėtyje nėra).

**Techninis aprašymas**

Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	12-briaunė galvutė
12-briaunių galvučių dydžių ribos	8-34 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dalių skaičius	32
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	4-14 mm
Ilgis	510 mm
Plotis	294 mm
Aukštis	61 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×20
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641029 130
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	641029 75
Perjungiamas 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas	640025
Sisteminė dėžė Tipas 4	630305 4
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 638012	630304 638012
Sisteminė dėžė Tipas 4-1	630310 4-1
easyPick smulkių dalių dėžutės Aukštis 50 mm Plotis×gylis G / tipas 2X3/1	951251 2X3/1
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641029 255
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641629 1/2
Skersinė 1/2 colio rankena visas ilgis 295 mm	641329 295
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643229 6
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643229 8

6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 7 mm	643229 7
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643229 5
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643229 12
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643229 14
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 4 mm	643229 4
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643229 10