

**Garant****Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 35 vnt., Tipas: SD****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	638025 SD
GTIN	4062406061401
Produktų klasė	61A

**Aprašymas****Modelis:**

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Surface Drive profilis veikia tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Taip pat ir tarpinio dydžio (pvz., colinius) ar susidėvėjusius varžtus galima priveržti ir atsukti su Surface Drive profilio įrankiu. Wobble-Fix ilgintuvai leidžia pasirinkti palenkimo kampą ir juos galima toje padėtyje užfiksuoti.

**Paskirtis:**

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M22 ir 1/4 ir 7/8 colio (amerikietiški coliniai matmenys) ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M5 – M18.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

galvutės, 6-briaunės, Surface Drive: 19 vnt. Nr. 642325 dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Galvutės, 6-briaunės: 8 vnt. Nr. 643229 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T formos rankena: 1 vnt. Nr. 641329 dyd. 295

Ilgintuvai „Wobble-Fix“: 2 vnt. Nr. 641129 dyd. 125; 250

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641629 dyd. 1/2

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640025 dyd. 1/2

Jungiamasis kaištis: 1 vnt. panašus į Nr. 650002 dyd. 5 pavara šešiabriaunis 7/16 colio E 11,2 - perdava keturbriauni 1/2 colio

Perėjimo elementai: 2 vnt. panašūs į Nr. 649500

Pavara keturbriaunė galvutė 3/8 colio - perdava keturbriaunis 1/2 colio

Pavara keturbriaunė galvutė 1/2 colio - perdava keturbriaunis 3/8 colio

Laikoma: ABS plastiko dėžė

#### **Pastaba:**

Asortimente siūloma papildoma vieta 4-ioms smulkių detalių dėžutėms Nr. 951251 dyd. 2x3/1 arba 2 vnt. 951251 dyd. 2x6/1 (tiekimu sudėtyje nėra).

## Techninis aprašymas

Raktų pločiai Surfacedrive	8-34 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Dalių skaičius	35
Raktų dydžių matmenys	metrais
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	4-14 mm
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė Surfacedrive
Perdavos profilis	6-briaunis raktas
6-briaunės galvutės profilis	Surfacedrive
Kvadratas su Wobble-Fix	galima pasukti
Ilgis	510 mm
Plotis	294 mm
Aukštis	61 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

Perjungiamas 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas	640025
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 18 mm	642325 18
	642325 16

6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 16 mm	
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 12 mm	642325 12
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641629 1/2
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 11 mm	642325 11
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643229 10
easyPick smulkių dalių dėžutės Aukštis 50 mm Plotis×gylis G / tipas 2X3/1	951251 2X3/1
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643229 14
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 638025	630304 638025
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 30 mm	642325 30
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 34 mm	642325 34
Sisteminė dėžė Tipas 4-1	630310 4-1
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 17 mm	642325 17
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 7 mm	643229 7
Sisteminė dėžė Tipas 4	630305 4
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 4 mm	643229 4
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 19 mm	642325 19
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643229 8
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 22 mm	642325 22
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 27 mm	642325 27
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 32 mm	642325 32
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 10 mm	642325 10

6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643229 12
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 24 mm	642325 24
Skersinė 1/2 colio rankena visas ilgis 295 mm	641329 295
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 14 mm	642325 14
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 15 mm	642325 15
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 9 mm	642325 9
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643229 5
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 13 mm	642325 13
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643229 6
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 8 mm	642325 8
6-briaunė 1/2 colio galvutė Surface Drive Rakto dydis 21 mm	642325 21